

**Capăt de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215055 40/4
GTIN	4045197750303
Clasa articolului	220

Descriere**Execuție:**

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durabilitate îndelungată. Datorită tăişului plan special se obține o suprafață de calitate superioară.

Atenție:

Fără Powercard!

Notă:

Pentru a utiliza toate cele **4 tăişuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	4
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Ø tăişului D _c	40 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2