

HOLEX**Capăt de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Clasa articolului	220

Descriere

Execuție:

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durabilitate îndelungată. Datorită tăişului plan special se obține o suprafață de calitate superioară.

Atenție:

Fără Powercard!

Notă:

Pentru a utiliza toate cele **4 tăişuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Ø tăişului D _c	50 mm
Ø orificiu prindere	22 mm

Număr de dinți Z	5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810