

HOLEX**Capăt de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 63/6**

Date comandă

Numărul de comandă	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Clasa articolului	220

Descriere

Execuție:

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durabilitate îndelungată. Datorită tăișului plan special se obține o suprafață de calitate superioară.

Atenție:

Fără Powercard!

Notă:

Pentru a utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø tăișului D_c	63 mm
Număr de dinți Z	6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Ø orificiu prindere	22 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP