

**HOLEX****Capăt de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/8mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Clasa articolului	220

## Descriere

### Execuție:

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durabilitate îndelungată. Datorită tăișului plan special se obține o suprafață de calitate superioară.

### Atenție:

Fără Powercard!

### Notă:

Pentru a utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu răsucită în direcția indicată**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

## Descriere tehnică

Ø tăișului D <sub>c</sub>	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304

Ø orificiu prindere	32 mm
Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810