


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 16 mm, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212727 ST1400
GTIN	4045197761668
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de așchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Categorie: HB7520

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Categorie	HB7520
Rază la colț	3 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	3 mm
Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte	0,3 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare