

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizare a vibrațiilor, cilindric, HSK-A 100 A = 300, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306709 22
GTIN	4045197762023
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

Descriere tehnică

Ø D ₂	48 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Suport	HSK-A 100 A = 300
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69882-3

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
--	-----------