

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizare a vibrațiilor, cilindric, HSK-A 63 A = 200, Ø dornului d1: 22mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	306705 22
GTIN	4045197761941
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coadă conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

Descriere tehnică

Ø D ₂	48 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Suport	HSK-A 63 A = 200
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69882-3

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj