

Garant**SNMG 150612, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7020 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Categorie	HB7020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SG

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire