



Suport pentru randalinare dreapta, Mărime coadă: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	290000 12
GTIN	4030741659645
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfulor

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

Descriere tehnică

Gamă de fixare	3 - 50 mm
Lățime coadă	12 mm
Înălțime coadă	12 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	4 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	10 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Știft de rulare	299910 1
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA

Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 1	299910 1
--	----------