



Suport pentru randalinare stânga, Mărime coadă: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	290001 16
GTIN	4030741659683
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Muchia superioară a suportului = înălțimea vârfulor

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știftit de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă și fără probleme a randalinei.

Descriere tehnică

Lățime coadă	16 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	4 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru Ø moletă d ₁	10 mm
Pentru Ø moletă d ₁	15 mm
Știft de rulare	299910 2
Înălțime coadă	16 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGE30° 1×GV30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR

Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare din carburăCarbură Tip 1	299910 1
--	----------