



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	290040 20
GTIN	4030741290282
Clasa articolului	29I

Descriere

Execuție:

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Pentru profil randalinat: RGE45° BL/BR45°

Pentru Ø moletă d_1 : 20 mm

Pentru lățime moletă b : 8 mm

Pentru Ø gaură moletă d_2 : 6 mm

Gamă de fixare: 10 - 80 mm

Știft de rulare: 299911 3

Descriere tehnică

Înălțime coadă	20 mm
Lățime coadă	20 mm
Știft de rulare	299911 3
Pentru Ø moletă d_1	20 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Pentru Ø gaură moletă d_2	6 mm
Gamă de fixare	10 - 80 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°

Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Știft HSS de rulare cu suprafață plană	290305
Știft de rulare HSS HSS Tip 3	299911 3
Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip SET	290050 SET