

Garant**Plăcuță pentru canelare dreapta, HU9315, Lățimea canalului m (H13): 1,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273900 1,1
GTIN	4045197768100
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Pentru inele de siguranță DIN 471 / 472 cu grosimea	1 mm
Lățimea lamei w	1,1 mm
t_{max}	2 mm
Lățime canal m (H13)	1,1 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț R	0,05 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta
Categorie	HU9315
Canale conform standardului	DIN 471
Canale conform standardului	DIN 472

Numărul de schimbări / tășuri	3
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 280 mm/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	280 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
CuZn	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Grafit	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		