

Garant**Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 15,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236677 15,8
GTIN	4045197769183
Clasa articolului	21S

Descriere**Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu bucușe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

Notă:

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø d_{min} .

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	12 mm
Lungimea totală L_{ges}	125 mm
Lungime activă L_1	29 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø minim d_{min}	14,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142 HB725
Domeniu de reglare cu bucușă de strângere excentrică	15,5 - 16,3 mm
Dimensiune bucușă excentrică recomandată Cod 236679	12
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D	15,8
Unghiul la vârf	180 grad
Tip de coadă	DIN 1835 A

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP