

**Garant****Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 16,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236677 16,8
GTIN	4045197769190
Clasa articolului	21S

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu bucușe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

**Notă:**

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø  $d_{min}$ .

**Descriere tehnică**

Ø minim $d_{min}$	15,8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	30 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	133 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142 HB725
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Domeniu de reglare cu bucușă de strângere excentrică	16,5 - 17,3 mm
Dimensiune bucușă excentrică recomandată Cod 236679	16
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D	16,8
Unghiul la vârf	180 grad
Tip de coadă	DIN 1835 A

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2