

Garant
Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 22,8mm

Date comandă

Numărul de comandă	236677 22,8
GTIN	4045197769251
Clasa articolului	21S

Descriere
Aplicație:

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu bucușe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

Notă:

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø d_{min}.

Descriere tehnică

Ø minim d _{min}	21 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142 HB725
Lungimea totală L _{ges}	165 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Lungime activă L ₁	36 mm
Domeniu de reglare cu bucușă de strângere excentrică	22,5 - 23,3 mm
Dimensiune bucușă excentrică recomandată Cod 236679	20
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D	22,8
Unghiul la vârf	180 grad
Tip de coadă	DIN 1835 A

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2