

**Garant****Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 30,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236677 30,8
GTIN	4045197769336
Clasa articolului	21S

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu bucuțe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

**Notă:**

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø  $d_{min}$ .

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142 HB725
Lungime activă $L_1$	44 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	195 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø minim $d_{min}$	29 mm
Domeniu de reglare cu bucuță de strângere excentrică	30,5 - 31,3 mm
Dimensiune bucuță excentrică recomandată Cod 236679	25
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D	30,8
Unghiul la vârf	180 grad
Tip de coadă	DIN 1835 A

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP