

Garant**Bară de alezat, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță L: 45/16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	29 mm
Răcire interioară	da
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 2
Decalaj central L_3	16,1 mm
Lungimea totală L	200 mm
Portplăcuță 1,5°	272630 1,5
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Ø cozii D_5	25 mm
Lățime gât L_4	24,6 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272630 1,5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere	272500
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500