

Cap de filetat, dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/16



Date comandă

Numărul de comandă	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Clasa articolului	29D

Descriere

Execuție:

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: DVUNR/L

Plăcuță amovibilă compatibilă: VNMG 1604..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 50 mm

Deplasarea axei: 29 mm

Lungimea totală: 35 mm

Descriere tehnică

Sistem	DM
Cap interschimbabil cod ISO	DVUNR/L
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm

Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală	35 mm
Deplasarea axei	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VNMG 1604..
Portplăcuță	259033 5
șurub pentru portplăcuță	259027 3
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 7
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	da

Accesorii

Portplăcuță	259227
Șurub pentru portplăcuță	259613
Unitate cu gheară	259509
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15