

Cap de filetat, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/16**Date comandă**

Numărul de comandă	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: DTUNR/L

Plăcuță amovibilă compatibilă: TN.. 1604..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 48 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totală: 35 mm

Descriere tehnică

Cap interschimbabil cod ISO	DTUNR/L
Deplasarea axei	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..

Portplăcuță	259033 4
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 6
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Mărimea plăcuței	16 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 1
Sistem	DM
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	48 mm
Lungimea totală	35 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Accesorii

Unitate cu gheară	259508
Portplăcuță	259226
Șurub pentru portplăcuță	259611