


Garant**Plăcuțe de retezare / canelare, HU7310, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273664 3
GTIN	4045197770653
Clasa articolului	21L

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Avans f	0,07 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HU7310
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		