

Garant**Prelungitor din carbură plină pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 16$ mm, Filet M \times L: M8X135****Date comandă**

Numărul de comandă	301362 M8X135
GTIN	4045197770844
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizare a vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

\varnothing cozii d	16 mm
Filet M	M8
\varnothing găurii D ₁	8,5 mm
\varnothing exterior D	12,8 mm
Lungimea totală L _{ges}	135 mm
Lungime utilă L ₁	80 mm
Suport	$\varnothing d = 16$ mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

