




Șubler digital de adâncime, Domeniu de măsurare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	418742 300
GTIN	4045197771209
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Bază de măsurare suplimentară Cod 418744.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Calibrarea	A1
Secțiunea riglei de măsurare	16×4 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385

Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Emitător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2