

Garant**Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7310, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273739 2 |
| GTIN | 4045197771384 |
| Clasa articolului | 21L |

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Toleranță lățime de canelare w | ±0,03 mm |
| Lățime de canelare w | 2 mm |
| Avans f | 0,06 - 0,14 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a _p | 0,1 - 0,6 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Aplicația principală | N |
| Aplicație secundară | Ti |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | HB7310 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Profil plăcuțe amovibile | neutru |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 350 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 350 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | S |
| continuu | recomandat | | |
| neregulat | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |