

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de arcuri	259044 6
Mărimea plăcuței	16 mm
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	259031 35
Set de știfturi elastice	259047 4
Pârghie cu articulație	259015 12
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	PCSNR/L 2525M16
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	33 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Portplăcuță Tip 35	259031 35
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12