

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	350 mm
Pârghie cu articulație	259015 13
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	63 mm
Set de știfturi elastice	259047 5
Mărimea plăcuței	19 mm
Înălțime de strângere L_2	48 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Portplăcuță	259031 36
Decalaj central L_3	35 mm
Set de arcuri	259044 7
Cod ISO Suport	A50U PCLNR/L19
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1906..
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	50 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 13	259015 13
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 13	259018 13
Portplăcuță Tip 36	259031 36
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500