

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	SCRCR/L 1616H12
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 16
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269005 6
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	17 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 16	269028 16
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500