

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SCRCR/L 1010E06
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	11 mm
Lungimea totală L	70 mm
Mărime coadă	10 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500

---