

Garant**Taburet de lucru, piele sintetică, cu glisor, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965055
GTIN	4045197772664
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Taburet rotativ confortabil, din piele sintetică, cu cusătură dublă portocalie. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului cu gaz comprimat de siguranță cu inel de destindere.

Zitting-Ø 350 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Standard:**DIN 68877**

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 440 - 610 mm

Ø scaunului: 350 mm

Culoarea materialului scaunului: negru

Descriere tehnică

Capacitate portantă	120 kg
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Culoarea materialului scaunului	negru

Ø scaunului	350 mm
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	440 - 610 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea (1 set = 5 buc.)	962518
---	--------