



## Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 11/32inch



### Date comandă

Numărul de comandă	631105 11/32
GTIN	4018754001545
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Granulație optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**.

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	11/32 inch
Deschiderea cheii	8,73 mm
Ø pe partea de antrenare	12,7 mm
Lungime	23 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

