



## Cheie franceză reglabilă lateral, Lungimea totală: 305 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	813940 305
GTIN	7314150191246
Clasa articolului	83F

### Descriere

#### Execuție:

Cu mâner ergonomic din elastomer termoplastic. Poziție cioc 15°. Călit de precizie, tratat cu protecție contra ruginii și cromat. Scală de măsurare pe partea stângă, în mm.

#### Standard:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

Deschiderea maximă a cheii: 39,5 mm

Lungimea totală: 12 inch

### Descriere tehnică

Deschiderea maximă a cheii	39,5 mm
Lungimea totală	12 inch
Lungimea totală	305 mm
Greutate	750 g
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Standard	UNE 16532
Poziție cioc	15 grad
Proces producție	călit cu precizie și tratat cu protecție contra ruginii
Material	Oțel înalt aliat

Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Bacuri reversibile	nu
Scalare	da
Funcție clichet	nu
Manșon prindere	da