

**Garant****Piuliță T cu șurub de strângere, Lățimea canalului B / grosimea clemei S:  
16/40mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 360024 16/40  |
| GTIN               | 2050001853950 |
| Clasa articolului  | 310           |

**Descriere****Execuție:**

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistență 12.9. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

**Descriere tehnică**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Filet M                         | M14   |
| Lungimea șurubului de strângere | 50 mm |
| Lățimea canalului B             | 16 mm |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Grosime cleme S | 40 mm     |
| Serie           | ZeroClamp |
| Tip produs      | Piuliță T |