

Garant**Piuliță T cu șurub de strângere, Lățimea canalului B / grosimea clemei S:
18/40mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 360024 18/40 |
| GTIN | 2050001853967 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Execuție:**

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistență 12.9. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-------|
| Lungimea șurubului de strângere | 50 mm |
| Filet M | M16 |
| Lățimea canalului B | 18 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Grosime cleme S | 40 mm |
| Serie | ZeroClamp |
| Tip produs | Piuliță T |