

Garant**Piuliță T cu șurub de strângere, Lățimea canalului B / grosimea clemei S: 22/40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistență 12.9.

Filet M: M20

Lungimea șurubului de strângere: 55 mm

Descriere tehnică

Filet M	M20
Lungimea șurubului de strângere	55 mm
Lățimea canalului B	22 mm
Grosime cleme S	40 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Accesorii pentru sistem de strângere în punctul zero

