

Garant**Piuliță T cu șurub de strângere, Lățimea canalului B / grosimea clemei S:
14/50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	360024 14/50
GTIN	2050001853998
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistență 12.9. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Descriere tehnică

Lungimea șurubului de strângere	55 mm
Filet M	M12
Lățimea canalului B	14 mm

Grosime cleme S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Piuliță T