

Garant**Piuliță T cu șurub de strângere, Lățimea canalului B / grosimea clemei S: 22/50 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Clasa articolului	310

Descriere

Execuție:

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistență 12.9.

Filet M: M20

Lungimea șurubului de strângere: 65 mm

Descriere tehnică

Lungimea șurubului de strângere	65 mm
Filet M	M20
Lățimea canalului B	22 mm
Grosime cleme S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Accesorii pentru sistem de strângere în punctul zero

