

HOLEX**Clemă grea ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	861320 300
GTIN	4045197775054
Clasa articolului	82C

Descriere**Execuție:**

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matriță, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Rabatibil până la 30°.

Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. **Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.**

Descriere tehnică

Deschidere	300 mm
Cursă maximă	175 mm

Greutate	5,5 kg
Secțiune transversală a glisierii	40×20 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Placă de presiune Tip GSV	861121 GSV
Placă de presiune Tip GSP	861121 GSP