

HOLEX**Clemă grea ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	861320 500
GTIN	4045197775108
Clasa articolului	82C

Descriere**Execuție:**

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matriță, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Rabatibil până la 30°.

Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. **Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.**

Descriere tehnică

Greutate	6,6 kg
Secțiune transversală a glisierii	40×20 mm

Cursă maximă	175 mm
Deschidere	500 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Placă de presiune Tip GSV	861121 GSV
Placă de presiune Tip GSP	861121 GSP