



Clește de sertizare cu 4 pini DigiCrimp, mâner din 2 componente, Tip: 2,5



Date comandă

Numărul de comandă	729550 2,5
GTIN	4003773063209
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Sertizare sigură datorită blocării forțate și avansului sincron la pini de sertizare.

Verificarea reglării de bază cu ajutorul știftului de control alăturat.

Închiderea pinilor de sertizare se reglează în pași de 0,01 mm și poate fi citită digital. Cu funcție de recalibrare. Control electronic al sudurii. Pot fi interogate diferite funcții de reglare. Cu stabilirea contactului standard pentru Coninvers și altele comparabile.

Aplicație:

Pentru contacte cu știfturi și bușe strunjite.

Livrare:

Clește de sertizare cu 4 pini în geantă.

Descriere tehnică

Lungimea totală	195 mm
Pentru secțiunea conductorului	0,08 - 2,5 mm ²
Există dispozitiv de blocare forțată	da
afișaj digital	da
Tip produs	Clește de sertizare

