

Garant**SC.T 120404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260765 HB7010-1
GTIN	4045197780652
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120404 HB7010-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7010-1
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Sfârâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire