

**JEPSON POWER****Disc de circular din carbură Drytec® Ø 355×25,4 mm, Număr de dinți: 90****Date comandă**

Numărul de comandă	078237 90
GTIN	4260052460146
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.

- **Siguranța muncii: Cu pereți subțiri, nivel scăzut de vibrații, nivel redus de zgomot.**
- **Durabilitate foarte bună.**
- **Calitate înaltă de debitare.**
- **5 reascuțiri posibile.**
- **Utilizare universală pentru oțel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).**

**Notă:**

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

Numărul dinților optimizat pentru	Grosime material până la 2,5 mm
Număr de dinți	90
Lățime de tăiere B	2,2 mm
Recomandat pentru	078231 Ref. 9435
recomandat pentru material	pentru material cu pereți extra subțiri

Tip produs

Disc de circular