

**Cheie șoc inelară, asigurată, Deschiderea cheii: 70 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619050 70
GTIN	3662424013782
Clasa articolului	63V

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu corp profilat scurt, puternic și capete de lovire întărite. Sistemul patentat de închidere ține cheia pe piuliță. Astfel, cheia nu trebuie ținută în timpul lovirii, lucru care minimizează pericolul de rănire și asigură o siguranță maximă. Pârghie de deblocare inovatoare și ușor de utilizat. Gaură de prindere pentru lucrări la înălțime.

Material:

Oțel rezistent la impact, fosfatat negru.

Lungime cheie L: 320 mm

Ø inelului D: 102 mm

Înălțimea capătului inelar h: 43 mm

Descriere tehnică

Înălțimea capătului inelar h	43 mm
Deschiderea cheii	70 mm
Lungime cheie L	320 mm
Ø inelului D	102 mm
Greutate	3490 g
Tip produs	Cheie reglabilă

