

**Cheie șoc inelară, asigurată, Deschiderea cheii: 75 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619050 75
GTIN	3662424013799
Clasa articolului	63V

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, cu corp profilat scurt, puternic și capete de lovire întărite. Sistemul patentat de închidere ține cheia pe piuliță. Astfel, cheia nu trebuie ținută în timpul lovirii, lucru care minimizează pericolul de rănire și asigură o siguranță maximă. Pârghie de deblocare inovatoare și ușor de utilizat. Gaură de prindere pentru lucrări la înălțime.

**Material:**

Oțel rezistent la impact, fosfatat negru.

Lungime cheie L: 330 mm

Ø inelului D: 108 mm

Înălțimea capătului inelar h: 48 mm

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	330 mm
Deschiderea cheii	75 mm
Ø inelului D	108 mm
Înălțimea capătului inelar h	48 mm
Greutate	3760 g
Tip produs	Cheie reglabilă

