

Garant
Filiere, G: G1.3/8


Date comandă

Numărul de comandă	142060 G1.3/8
--------------------	---------------

GTIN	4062406189549
------	---------------

Clasa articolului	11K
-------------------	-----

Descriere

Execuție:
Filieră hexagonală fără con de conducere; pentru refiletare.
Aplicație:
Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 44,32 mm

Deschiderea cheii: 85 mm

Înălțime: 22 mm

Descriere tehnică

Înălțime	22 mm
----------	-------

Pasi/inch	11
-----------	----

Ø Filet	44,32 mm
---------	----------

Deschiderea cheii	85 mm
-------------------	-------

Dimensiunea filetului	G1.3/8
-----------------------	--------

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		