

**Bucșă intermediară crestată, Ø cozii d1 / Ø prinderii d2: 40/14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319428 40/14
GTIN	4045197782069
Clasa articolului	32V

**Descriere****Execuție:**

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275 – 319405).

Model crestată – orientarea sculei este posibilă cu șurubul de fixare, iar sistemul de strângere cu suportul pentru bara pentru strunjire interioară.

**Aplicație:**

Pentru reducerea Ø pentru scule cu coadă cilindrică.

**Descriere tehnică**

Ø d <sub>4</sub>	45 mm
Ø cozii d <sub>1</sub>	40 mm
Ø de strângere d <sub>2</sub>	14 mm
l <sub>1</sub>	79 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Tip produs	Adaptor de reducție