



Clește de precizie pentru inele de siguranță Cu limitator de cursă, Tip: A21



Date comandă

Numărul de comandă	719892 A21
GTIN	4003773079613
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Cu limitator de cursă reglabil.

Clește fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulație cu **arc de deschidere integrat..**

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel exterior cotit

Lungimea totală: 165 mm

Pentru Ø inele de siguranță exterioare: 19 - 60 mm

Ø vârfuri: 1,8 mm

Descriere tehnică

Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Standard	DIN 5254 B
Ø vârfuri	1,8 mm

Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	19 - 60 mm
Forma	B
Lungimea totală	165 mm
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Suprafață	gri fosfatat
Cu limitator de cursă	da
Articulație cu arc de deschidere integrat	da
Mâner cu mecanism de blocare	nu
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță