

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:
NT27ME****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. **Funcție automată de oprire** la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.

- **Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întreruperi, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**
- **Aspirator multifuncțional mobil.**
- **Cu recipient din oțel inoxidabil și filtru-cartuș.**
- **Recipient robust de 27 L cu bară de protecție și cu roți de ghidaj.**

Livrare:

Cu furtun de aspirare cu cot, țevă metalică de aspirare 2x0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vălurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descriere tehnică

Clasa de praf – aspirator	L
Lățime nominală racord	35 mm
Înălțime	540 mm
Lungime	420 mm
Putere absorbită	1380 W
Lungimea cablului	7,5 m
Greutate	8,2 kg
Vacuum	200 mbar
Lățime	420 mm
Zgomot de lucru	72 dB(A)
Denumirea producătorului	NT 27/1 Me Adv *EU
Număr de turbine	1
Volum recipient	27 l
Lungimea furtunului de aspirare	2,5 m
Debit volumetric aer	67 l/s
Sistem de filtrare	Filtru de patroane
Particularitate	Recipient din oțel inoxidabil, deosebit de mobil
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Set de pungi de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de aspirator NT27	072808 NT27
Duză oblică din cauciuc Lățime nominală racord DN35	078527 DN35
Filtru de patroane Recomandat pentru tipul de aspirator NT27	072807 NT27

Element adaptor Ø 40-35 mm Lățime nominală racord
DN35

078538 DN35

Duză pentru rosturi îngustă, 13 mm Lățime nominală
racord DN35

078528 DN35