

**Garant****Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319276 25
GTIN	4045197782489
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- **Înfășurarea barei pentru strunjire interioară, astfel se atenuază și se evită vibrațiile.**
- **Este posibilă răcirea internă și externă.**

Străpungerea barei pentru strunjire interioară este posibilă în coadă la Ref. 10 – 20.

**Notă:**

Piese de schimb Cod 319287 - 9288 se găsesc în lista cu piese de schimb.

**Descriere tehnică**

$l_7$	100 mm
$l_6$	108 mm
Alezaj $d_2$ (H7)	25 mm
$d_8$	55 mm
Filet M	M22×1,5
$l_8$	63 mm
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40

Cod de culoare fixare VDI

VDI 40

Tip produs

Suport pentru bare de alezat VDI