

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Set de arcuri	259044 5
Cod ISO Suport	PCKNR/L 1616H09
Lungime cap L ₁	22 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Set de știfturi elastice	259047 3
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	259031 27
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Portplăcuță Tip 27	259031 27
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9