

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	PCKNR/L 2020K09
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 6
Pârgă cu articulație	259015 9
Portplăcuță	259031 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Mărime coadă	20 mm
Set de știfturi elastice	259047 3
Set de arcuri	259044 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 27	259031 27