

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	170 mm
Portplăcuță	259031 35
Cod ISO Suport	PCKNR/L 3232P16
Lungime cap L ₁	34 mm
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Set de arcuri	259044 6
Set de știfturi elastice	259047 4
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Pârghie cu articulație	259015 12
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Mărimea plăcuței	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 35	259031 35
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12